



## HSS Gewindebohrer-Bit, für Gewinde: M6



### Bestelldaten

Bestellnummer	676307 M6
GTIN	4013288119001
Artikelklasse	63H

### Beschreibung

**Ausführung:**

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

**Vorteil:**

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

**Verwendung:**

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

### Technische Beschreibung

für Gewinde	M6
Steigung	1 mm
ganze Länge	39 mm
Schaftlänge	14 mm
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Gewindeart	M
Schneidstoff	HSS
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Flankenwinkel	60 Grad
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1xD bei Durchgangsloch
Produktart	Gewindebohrer-Bit

