



Stufenbohrer-Bit, Bohrstufenbereich: 4-20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	676305 4-20
GTIN	4013288119155
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

9 Bohrstufen **2 mm** steigend, einsetzbar in Material bis 4 mm Stärke. Mit Kantenbrecher (Blechentgrater) am Ø 10 für 1 mm-Bleche.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

Technische Beschreibung

Bohrstufenbereich	4 - 20 mm
Anzahl Bohrstufen	9
Schaftlänge	20 mm
maximale Blechstärke	4 mm
Stufenhöhe	4 mm
ganze Länge	67 mm
Steigung	2 mm
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Herstellerbezeichnung	843
Schneidstoff	HSS

Produktart

Stufenbohrer-Bit