



Drehmoment-Schraubendreher mit Digitalanzeige, Wechselklingenaufnahme, maximales Drehmoment: 250cN·m



Bestelldaten

Bestellnummer	659911 250
GTIN	7610733249626
Artikelklasse	63D

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Haptoprene-Oberfläche ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit **nassen oder öligen Händen**. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz).

Das gewünschte Drehmoment für die Gr. 80, 250 und 500 wird mit einem 6-kant-Schraubendreher SW3 bzw. SW4 bei Gr.1600 eingestellt. Die Anzeige des eingestellten Drehmomentwertes erfolgt im Sichtfenster (**Digitalanzeige am Heftende**). Aktivierung der Digitalanzeige per Fingerdruck (Drucksensor). Die automatische Abschaltung nach ca. 20 Sekunden ermöglicht eine Batterielebensdauer von über 10Jahren. Batteriewechsel werkseitig oder im Zuge einer Rekalibrierung. Anzeige umschaltbar zwischen Nm und lbf.ft.

Zur **Aufnahme von Wechselklingen** (8 mm Nr. 659870 – 659884 und 6 mm Nr. 659920 – 659928).

Verwendung:

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

Datenblatt

maximales Drehmoment	250 cNm
passende Wechselklingen	6 mm
Ø	35 mm
Anzeige	digital
Auflösung	2 cNm
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Drehmomentbereich	40 - 250 cNm
Drehmomentbereich	0,4 - 2,5 Nm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	CR1225
Anzahl enthaltener Batterien	1
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Anschlussform	wechselbare Klinge
Gesamtlänge L	122 mm
Einstellung des Auslösewertes	voreingestellt
Kalibrierung	O1
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/659911-250>