



HSS Kombi-Gewindebohrer-Bit, für Gewinde: M3



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 676306 M3 |
| GTIN | 4013288119032 |
| Artikelklasse | 63H |

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

1 Werkzeug für 3 Arbeitsgänge:

Kernloch bohren – Gewinde schneiden – Entgraten / Senken.

Einsatz in Bohrmaschine mit Rechts- und Linkslauf.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|---------|
| Bohrerlänge a | 5 mm |
| Spiralbohrer-Ø | 2,5 mm |
| Steigung | 0,5 mm |
| ganze Länge | 36 mm |
| Schaftlänge | 12 mm |
| für Gewinde | M3 |
| Herstellerbezeichnung | 847 HSS |
| Gewindeart | M |
| Schneidstoff | HSS |
| Spitzenwinkel | 60 Grad |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Toleranzklasse | ISO 2 6H |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 1×D bei Durchgangsloch |
| Bit-Sechskantschaft | C 6,3 |
| Produktart | Gewindebohrer-Bit |