

**Flachrundzange gerade, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	713100 200
GTIN	4003773035022
Artikelklasse	73F

Beschreibung**Ausführung:**

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.

Zange verchromt. Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	200 mm
Backenlänge	73 mm
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Maulform	oval-spitz, gerade
Norm	DIN ISO 5745
Backeneigenschaft	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Ausführung Backen	innen geraut
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Produktart

Multifunktionszange