



Kombi-Gewindebohrer-Bits Satz in stabiler Box, 7-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	676308
GTIN	4013288101594
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

1 Werkzeug für 3 Arbeitsgänge:

Kernloch bohren – Gewinde schneiden – Entgraten / Senken.

Einsatz in Bohrmaschine mit Rechts- und Linkslauf.

Inhalt:

Kombi-Gewindebohrer-Bits: Nr. 676306 je 1 St. Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10

„Rapidaptor“ Kupplungsschaft: 1 St. ähnlich Nr. 675020 Gr. 6,3K (ohne Magnet)

Technische Beschreibung

Gewindeart	M
Schneidstoff	HSS

Spitzenwinkel	60 Grad
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Flankenwinkel	60 Grad
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1×D bei Durchgangsloch
Anzahl Teile	7
Produktart	Gewindebohrer-Bit

Zubehör

HSS Kombi-Gewindebohrer-Bit für Gewinde M8	676306 M8
HSS Kombi-Gewindebohrer-Bit für Gewinde M5	676306 M5
HSS Kombi-Gewindebohrer-Bit für Gewinde M4	676306 M4
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3K	675020 6,3K
HSS Kombi-Gewindebohrer-Bit für Gewinde M6	676306 M6
HSS Kombi-Gewindebohrer-Bit für Gewinde M3	676306 M3
HSS Kombi-Gewindebohrer-Bit für Gewinde M10	676306 M10