



## HSS Kombi-Gewindebohrer-Bit, für Gewinde: M6



### Bestelldaten

Bestellnummer	676306 M6
GTIN	4013288118929
Artikelklasse	63H

### Beschreibung

**Ausführung:**

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

**Vorteil:**

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

**Verwendung:**

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

**1 Werkzeug für 3 Arbeitsgänge:**

Kernloch bohren – Gewinde schneiden – Entgraten / Senken.

**Einsatz in Bohrmaschine mit Rechts- und Linkslauf.**

### Technische Beschreibung

Spiralbohrer-Ø	5 mm
ganze Länge	41 mm
für Gewinde	M6
Bohrerlänge a	8 mm
Steigung	1 mm
Schaftlänge	12 mm
Herstellerbezeichnung	847 HSS
Gewindeart	M
Schneidstoff	HSS
Spitzenwinkel	60 Grad

Toleranzklasse	ISO 2 6H
Flankenwinkel	60 Grad
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1×D bei Durchgangsloch
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Produktart	Gewindebohrer-Bit