

Garant
Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala, D 6,3-Bitaufnahme, maximales Drehmoment: 500cN·m

Bestelldaten

Bestellnummer	659907 500
GTIN	
Artikelklasse	61E

Beschreibung
Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger **Haptoprene®**-Oberfläche ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit **nassen oder öligen Händen**. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz).

Bithalter mit Magnet zur Aufnahme von C 6,3-Bits.

Das gewünschte Drehmoment kann mit Hilfe eines Drehmomentprüfgerätes (Nr. 654300 – 654460) und eines 6-kant-Schraubendrehers SW5 (nicht im Lieferumfang enthalten) stufenlos eingestellt werden. Werkseitige Voreinstellung ab 20 Stück je Größe.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

eingestelltes Drehmoment	3 Nm
maximales Drehmoment	500 cNm
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Bit-Aufnahme	D 6,3
Drehmomentbereich	100 - 500 cNm

Drehmomentbereich	1 - 5 Nm
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Feedback	auslösend
Norm	DIN EN ISO 6789
Auslöseprinzip	mechanische Rutschkupplung
Gesamtlänge L	144 mm
Ablesung umschaltbar	Nm
Messverfahren	Drehmoment
Einstellung des Auslösewertes	ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
Verstellbarkeit Auslösewert	voreingestellt
Gewicht	116 g
Kalibrierung	O6
Kalibrierung	O7
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Messtechnik	mechanisch
maximaler Ø	35 mm
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmomentschlüssel maximales Drehmoment 400 N·m	020010 400
Kalibrierung und Einstellung Drehmomentschlüssel ohne Skala maximales Drehmoment 400 N·m	020090 400
Einstellung Drehmomentschlüssel ohne Skala Typ SET	020080 SET
Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher maximales Drehmoment 0,04-20 N·m	020200 0,04-20

Kalibrierung und Einstellung Drehmoment-
Schraubendreher ohne Skala maximales Drehmoment
0,04-20 N·m

020170 0,04-20

Zubehör

Elektronisches Drehmoment-Schraubendreher-
Prüfgerät „TST“ maximales Drehmoment 10 N·m

654300 10