



Kegelsenker-Bit, einschneidig, Außen-Ø: 20,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	676311 20,5
GTIN	4013288117564
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

CBN-geschliffener 1-Schneider für ratterfreies Entgraten und Ansenken.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

In der Maschine über einen Kupplungsschaft (Nr. 675000 – 675050) oder im Schraubendreherhalter (Nr. 676400 – 676770).

Technische Beschreibung

für Bohrung ab	1,5 mm
Schaftlänge	22 mm
für Senkschraube	M10
ganze Länge	43 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Außen-Ø	20,5 mm
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Herstellerbezeichnung	845

Schneidstoff	HSS
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Zubehör

Schaft mit Magnet / Sprengring Schaft-Sechskant 6,3/150	675015 6,3/150
Schaft mit Schnellkupplung und Verriegelung Schaft-Sechskant 6,3	675025 6,3
Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 mit Schnellwechselfutter Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676410 6,3
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3R	675020 6,3R
Magazin-Einhand-Knarre mit 1/4 Zoll Bits im Textil-Gürtelhalter	676770
Schaft mit Magnet / Sprengring Schaft-Sechskant 7-RUND	675010 7-RUND
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung BiTorsion Schaft-Sechskant 6,3	675030 6,3
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3	675050 6,3
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3S	675020 6,3S
Schaft mit Sprengring Schaft-Sechskant 6,3	675000 6,3
Kraftform-Heft, Bit-Aufnahme, 1/4 Zoll mit Teleskopklinge	676400
Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3, kurz mit Magnet Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676405 6,3
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3	675020 6,3
Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits Teleskopschaft und Magnet	676555
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3K	675020 6,3K
	676415 6,3

Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 mit Schnellwechselfutter, ESD Sechskant-Aufnahme 6,3 mm

Kraftform-Heft, Bit-Aufnahme für 1/4 Zoll Bits C 6,3 mit Sprengring Sechskant-Aufnahme 6,3 mm

676420 6,3

Kraftform-Heft, Bit-Aufnahme für 1/4 Zoll Bits C 6,3 mit Magnet Sechskant-Aufnahme 6,3 mm

676440 6,3

Schaft mit Magnet / Sprengring Schaft-Sechskant 6,3

675015 6,3