

**HSS-Spiralbohrer-Bit, Bohrer-Ø: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	676302 8
GTIN	4013288118875
Artikelklasse	63H

Beschreibung**Ausführung:**

1/4 Zoll-Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer-, Senker- oder Schraub-Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

Universell einsetzbar in Metall, Holz und Kunststoff.

Spezielle Nietlochgrößen 3,1 und 5,1 mm.

Technische Beschreibung

Schaftlänge	14 mm
ganze Länge	51 mm
Bohrer-Ø	8 mm
Spirallänge	32 mm
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Herstellerbezeichnung	848 HSS
Schneidstoff	HSS
Spitzenwinkel	118 Grad
Produktart	Spiralbohrer-Bit

