



## Kegelsenker-Bits-Sortiment in stabiler Box, 8-teilig



### Bestelldaten

Bestellnummer	676312
GTIN	4013288101587
Artikelklasse	63H

### Beschreibung

**Ausführung:**

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

**Vorteil:**

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

**Verwendung:**

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

**Inhalt:**

Kegelsenker-Bits, dreischneidig: Nr. 676310 je 1 St. Gr. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Schraubendreherhalter: 1 St. Nr. 676410

„Rapidadaptor“ Kupplungsschaft: 1 St. ähnlich Nr. 675020 Gr. 6,3K (ohne Magnet)

### Technische Beschreibung

Anzahl Senker	6
Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Teile	8
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad

Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 335 C
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

## Zubehör

Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3K	675020 6,3K
Kegelsenker-Bit, dreischneidig Außen-Ø 20,5 mm	676310 20,5
Kegelsenker-Bit, dreischneidig Außen-Ø 6,3 mm	676310 6,3
Kegelsenker-Bit, dreischneidig Außen-Ø 16,5 mm	676310 16,5
Kegelsenker-Bit, dreischneidig Außen-Ø 8,3 mm	676310 8,3
Kegelsenker-Bit, dreischneidig Außen-Ø 12,4 mm	676310 12,4
Kegelsenker-Bit, dreischneidig Außen-Ø 10,4 mm	676310 10,4