



## Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 32-teilig, Typ: M



### Bestelldaten

Bestellnummer	676100 M
GTIN	4013288157027
Artikelklasse	63H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug **für Hand und Maschine. Kraftform**-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselfutter für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 **und** E 6,3 Schaft.

#### Verwendung:

Gängige Standardprofile für normale Verschraubungen.

#### Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Nr. 675200 je 3 St. Gr. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Nr. 675220 je 3 St. Gr. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Nr. 675240 je 1 St. Gr. 4; 5; 6

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Nr. 675350 je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Schraubendreher-Griff: 1 St. Nr. 676410 mit „Rapidaptor“ Schnellwechselfutter C/E 6,3  
„Rapidaptor“ Kupplungsschaft: 1 St. Nr. 675020 Gr. 6,3K

### Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Herstellerbezeichnung	KK 70 Allround
Anzahl Teile	32
Betätigungswerkzeug	Schraubendreher-Griff
im Griff versenkbare Teleskopklinge	nein
Produktart	Bit-Werkzeug

## Zubehör

Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675220 1/25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 mit Bohrung Torx®-Profil TX25	675350 TX25
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675200 2/25
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 3/25 mm	675200 3/25
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675220 2/25
Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 mit Schnellwechselfutter Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676410 6,3
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 Hex-Plus-Profil Sechskant 4 mm	675240 4
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675200 1/25
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 Hex-Plus-Profil Sechskant 5 mm	675240 5

Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 6 mm	675240 6
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3mit Bohrung Torx®-Profil TX30	675350 TX30
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3mit Bohrung Torx®-Profil TX15	675350 TX15
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 3/25 mm	675220 3/25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3mit Bohrung Torx®-Profil TX20	675350 TX20
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3mit Bohrung Torx®-Profil TX40	675350 TX40
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3mit Bohrung Torx®-Profil TX10	675350 TX10
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3K	675020 6,3K