

**HSS-Spiralbohrer-Bit, Bohrer-Ø: 3,1 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	676302 3,1
GTIN	4013288118844
Artikelklasse	63H

Beschreibung**Ausführung:**

1/4 Zoll-Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer-, Senker- oder Schraub-Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

Universell einsetzbar in Metall, Holz und Kunststoff.

Spezielle Nietlochgrößen 3,1 und 5,1 mm.

Technische Beschreibung

Spirallänge	18 mm
ganze Länge	38 mm
Schaftlänge	14 mm
Bohrer-Ø	3,1 mm
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Herstellerbezeichnung	848 HSS
Schneidstoff	HSS
Spitzenwinkel	118 Grad
Produktart	Spiralbohrer-Bit

