



HSS Kombi-Gewindebohrer-Bit, für Gewinde: M10



Bestelldaten

Bestellnummer	676306 M10
GTIN	4013288118943
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

1 Werkzeug für 3 Arbeitsgänge:

Kernloch bohren – Gewinde schneiden – Entgraten / Senken.

Einsatz in Bohrmaschine mit Rechts- und Linkslauf.

Technische Beschreibung

Steigung	1,5 mm
Bohrerlänge a	15 mm
für Gewinde	M10
ganze Länge	59 mm
Schaftlänge	12 mm
Spiralbohrer-Ø	8,5 mm
Herstellerbezeichnung	847 HSS
Gewindeart	M
Schneidstoff	HSS
Spitzenwinkel	60 Grad

Toleranzklasse	ISO 2 6H
Flankenwinkel	60 Grad
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1×D bei Durchgangsloch
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Produktart	Gewindebohrer-Bit