



Ratschengriff „Insider Pro Ratchet“ mit 1/4 Zoll Bits mit Magnet, Klingenlänge: 30mm



Bestelldaten

Bestellnummer	676665 30
GTIN	7610733233069
Artikelklasse	63E

Beschreibung

Ausführung:

„multicraft“-Ratschengriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit ausklappbarem Bit-Magazin. Für Links- und Rechtslauf (Nachfasswinkel 15°) mit integrierter Mittelstellung (Ratsche blockiert). Aufnahme für 1/4 Zoll Bits C 6,3 mit starkem Dauermagnet. Inklusive 10 Stück C 6,3 Bits.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

Inhalt:

Je 1 Stück:

für Schlitz, Nr. 675300 Gr. 5,5; 6

für Phillips, Nr. 675281 Gr. 2/25

für Pozidriv, Nr. 675285 Gr. 2/25

für Innen-Sechskant, Nr. 675290 Gr. 3; 4

für Innen-Torx®, Nr. 675295 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25

Technische Beschreibung

Klingenlänge	30 mm
ganze Länge	158 mm
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher

Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Herstellerbezeichnung	Insider Pro Ratchet
Bit-Aufnahme	D 6,3
drehbare Kappe	nein
Umschaltbarkeit Links-Rechtslauf	ja
mit Ratschengriff	ja
mit Teleskopschaft	nein
inkl. Bits	ja
integriertes Bit-Magazin	ja
Produktart	Bit-Werkzeug

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX15	675295 TX15
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 Sechskant 4 mm	675290 4
PrecisionBit für Schlitz, 1/4 Zoll C 6,3 Schneidenbreite 6 mm	675300 6
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 Sechskant 3 mm	675290 3
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX10	675295 TX10
PrecisionBit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675285 2/25
PrecisionBit für Schlitz, 1/4 Zoll C 6,3 Schneidenbreite 5,5 mm	675300 5,5
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX25	675295 TX25
PrecisionBit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX20	675295 TX20