

Erdi**Ideal-Blechscherer mit HSS-Schneiden, rechts schneidend, ganze Länge: 260mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 766350 260 |
| GTIN | 4010220000274 |
| Artikelklasse | 73X |

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf gesenkgeschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet. Nachstellbare Gewerbeverschraubung, doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder. Scherenkopf mit **HSS-Schneiden** (HRC 65). Besonders lange Standzeiten der Schneiden. Schenkel aus Stahlblech, vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.

Schneidleistung: Bleche bis 1,8 mm; V2A-Bleche bis 1,2 mm.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------|-------------------|
| ganze Länge | 260 mm |
| Länge Schneiden | 33 mm |
| Einsatzart | rechts schneidend |
| Produktart | Schere |

Zubehör

| | |
|--|--------|
| Reparatur-Sortiment für Ideal-Blechscherer | 766020 |
|--|--------|

