

**Flachrundzange abgewinkelt, blank, ganze Länge: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	713600 200
GTIN	4045197166098
Artikelklasse	72B

Beschreibung**Ausführung:**

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.

Zange blank, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	200 mm
Backenlänge	73 mm
Maulform	oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°)
Norm	DIN ISO 5745
Backeneigenschaft	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Ausführung Backen	innen geraut
Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche	blank

Produktart

Multifunktionszange