

**Erdi****Ideal-Blehschere mit HSS-Schneiden, links schneidend, ganze Länge: 260mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	766360 260
GTIN	4010220000281
Artikelklasse	73X

## Beschreibung

### Ausführung:

Scherenkopf gesenkgeschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet. Nachstellbare Gewerbeverschraubung, doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder. Scherenkopf mit **HSS-Schneiden** (HRC 65). Besonders lange Standzeiten der Schneiden. Schenkel aus Stahlblech, vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.

**Schneidleistung:** Bleche bis 1,8 mm; V2A-Bleche bis 1,2 mm.

### Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figureschnitte.

## Technische Beschreibung

ganze Länge	260 mm
Länge Schneiden	33 mm
Einsatzart	links schneidend
Produktart	Schere

## Zubehör

Reparatur-Sortiment für Ideal-Blehschere	766020
--	--------