

**Flachrundzange ERGO™ gerade, verchromt, ganze Länge: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	713940 200
GTIN	7314150102174
Artikelklasse	730

Beschreibung**Ausführung:**

Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf und Gelenk verchromt. Besonders schlanke, oval-spitze Backen, innen geraut. Starkwandige Griffhüllen mit **zu- und abschaltbarer Öffnungsfeder**. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 59 HRC); geeignet für harten und weichen Draht.

Norm:

DIN ISO 5745

Technische Beschreibung

ganze Länge	200 mm
Backenlänge	72 mm
Griff	starkwandige ERGO® Griffhülle
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	ja
Maulform	oval-spitz, gerade
Norm	DIN ISO 5745
Backeneigenschaft	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 59 HRC)
Ausführung Backen	innen geraut
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Produktart

Multifunktionszange