

HOLEX®**Ideal-Bleischere mit 2-Komponenten-Griff, rechts, ganze Länge: 260 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	766040 260
GTIN	4045197166937
Artikelklasse	72D

Beschreibung**Ausführung:**

Scherenkopf gesenkgeschmiedet, Schneiden induktiv gehärtet. Nachstellbare Gewerbeverschraubung, doppelte Hebelübersetzung mit integrierter Öffnungsfeder. Microverzahnt. Scherenkopf aus **Edelstahl** (HRC 58 – 60), Schenkel aus Stahlblech, vernickelt. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage.

Schneidleistung: Bleche bis 1,8 mm, V2A-Bleche bis 1,2mm.

Verwendung:

Für durchlaufende gerade und Figureschnitte.

Länge Schneiden: 33 mm

Technische Beschreibung

ganze Länge	260 mm
Länge Schneiden	33 mm
Einsatzart	rechts