



## Flachrundzange gerade VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	713300 160
GTIN	4003773033806
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.

Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

**Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

#### Norm:

**DIN ISO 5745**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

### Technische Beschreibung

ganze Länge	160 mm
Backenlänge	50 mm
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Maulform	oval-spitz, gerade
Norm	DIN ISO 5745
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Backeneigenschaft	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Ausführung Backen	innen geraut
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	verchromt
Produktart	Multifunktionszange