



Nadelzange 45° abgewinkelt, ganze Länge: 160mm



Bestelldaten

Bestellnummer	715100 160
GTIN	4003773046790
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Mit besonders langen und schlanken, oval-spitzen Backen. Auf 3 mm breit und 1 mm hoch spitz zulaufend. Backen innen glatt. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Mit 45° abgewinkelten Backen.

Norm:

DIN ISO 5743

Werkstoff:

Chrom-Vanadin-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	160 mm
Backenlänge	55 mm
Maulform	oval-spitz, 45° abgewinkelt
Norm	DIN ISO 5743
Ausführung Backen	innen glatt
Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Zange	Chrom-Vanadin-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche Zange	schwarz atramentiert, Kopf poliert

Produktart

Greifzange