

Garant**Flachrundzange abgewinkelt VDE-isoliert, ganze Länge: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	713710 200
GTIN	4045197501493
Artikelklasse	71B

Beschreibung**Ausführung:**

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.

Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen, mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche.

Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	200 mm
Backenlänge	73 mm
Maulform	oval-spitz, mit abgewinkelten Backen (ca. 40° – 45°)
Norm	DIN ISO 5745
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Backeneigenschaft	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Ausführung Backen	innen geraut

Griff	Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche	verchromt
Produktart	Multifunktionszange