



## Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala, maximales Drehmoment: 300cN·m



### Bestelldaten

Bestellnummer	659934 300
GTIN	4013288102928
Artikelklasse	63F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Kraftform**-Griff zum mühelosen Übertragen der geforderten Drehmomente. Mit **Rapidaptor**-Schnellwechselfaufnahme für 1/4 Zoll Bits mit C 6,3- und E 6,3-Schaft.

Drehmomenteinstellung mit Hilfe eines Drehmomentprüfgerätes (Nr. 654300 – 654460) und eines 6-kant-Steckschlüssels SW7 (bzw. SW10 bei Gr. 600). **Ab Werk sind die Schraubendreher auf den am häufigsten benötigten Drehmomentwert voreingestellt.**

#### Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus. Das Lösemoment ist unbegrenzt.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor Freilauf-Kupplungsschaft erhältlich über unseren eShop (Nr. 675035 Gr. 6,3F).

### Technische Beschreibung

eingestelltes Drehmoment	1,2 Nm
1 Drehung (360°) entspricht	20 cNm
maximales Drehmoment	300 cNm
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Bit-Aufnahme	D 6,3

Bit-Aufnahme	F 6,3
Drehmomentbereich	120 - 300 cNm
Drehmomentbereich	1,2 - 3 Nm
Feedback	auslösend
Norm	DIN EN ISO 6789
Gesamtlänge L	155 mm
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Ablesung umschaltbar	cNm
Verstellbarkeit Auslösewert	voreingestellt
Einstellung des Auslösewertes	ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
Auslöseprinzip	mechanische Kurzwegauslösung
Gewicht	180 g
Messverfahren	Drehmoment
Kalibrierung	O6
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Auslösesignalisierung	haptisch
Auslösesignalisierung	akustisch
Messtechnik	mechanisch
Herstellerbezeichnung	7400 pre-set, 105 mm
Produktart	Drehmomentschraubendreher

## Dienstleistungen

Kalibrierung und Einstellung Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala maximales Drehmoment 0,04-20 N·m

020170 0,04-20

## Zubehör

Elektronisches Drehmoment-Schraubendreher-  
Prüfgerät „TST“ maximales Drehmoment 10 N·m

---

654300 10