



## Drehmoment-Schraubendreher ohne Skala, maximales Drehmoment: 600cN·m



### Bestelldaten

Bestellnummer	659934 600
GTIN	4013288102935
Artikelklasse	63F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Kraftform**-Griff zum mühelosen Übertragen der geforderten Drehmomente. Mit **Rapidaptor**-Schnellwechselfaufnahme für 1/4 Zoll Bits mit C 6,3- und E 6,3-Schaft.

Drehmomenteinstellung mit Hilfe eines Drehmomentprüfgerätes (Nr. 654300 – 654460) und eines 6-kant-Steckschlüssels SW7 (bzw. SW10 bei Gr. 600). **Ab Werk sind die Schraubendreher auf den am häufigsten benötigten Drehmomentwert voreingestellt.** Mit Pistolengriff zur Übertragung hoher Drehmomente.

#### Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus. Das Lösemoment ist unbegrenzt.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor Freilauf-Kupplungsschaft erhältlich über unseren eShop (Nr. 675035 Gr. 6,3F).

### Technische Beschreibung

eingestelltes Drehmoment	3 Nm
--------------------------	------

maximales Drehmoment	600 cNm
1 Drehung (360°) entspricht	50 cNm
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Bit-Aufnahme	D 6,3
Bit-Aufnahme	F 6,3
Drehmomentbereich	300 - 600 cNm
Drehmomentbereich	3 - 6 Nm
Feedback	auslösend
Verstellbarkeit Auslösewert	voreingestellt
Auslöseprinzip	mechanische Kurzwegauslösung
Gesamtlänge L	150 mm
Gewicht	266 g
Norm	DIN EN ISO 6789
Einstellung des Auslösewertes	ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät)
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Ablesung umschaltbar	cNm
Messverfahren	Drehmoment
Kalibrierung	O6
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Messtechnik	mechanisch
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Herstellerbezeichnung	7400 pre-set, pistol handle
Produktart	Drehmomentschraubendreher

## Dienstleistungen

020170 0,04-20

Kalibrierung und Einstellung Drehmoment-  
Schraubendreher ohne Skala maximales Drehmoment  
0,04-20 N·m

---

## Zubehör

Elektronisches Drehmoment-Schraubendreher-  
Prüfgerät „TST“ maximales Drehmoment 10 N·m

654300 10