

**Flachrundzange abgewinkelt, poliert, ganze Länge: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	713550 160
GTIN	4003773015994
Artikelklasse	73F

**Beschreibung****Ausführung:**

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.  
Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert. Griffe mit Kunststoff überzogen.  
Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen.

**Norm:****DIN ISO 5745****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	160 mm
Backenlänge	50 mm
Maulform	oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°)
Norm	DIN ISO 5745
Backeneigenschaft	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Ausführung Backen	innen geraut
Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet

Oberfläche	schwarz atramentiert
Produktart	Multifunktionszange