



## Flachrundzange gerade tauchisoliert nach VDE, ganze Länge: 200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	713335 200
GTIN	4003773016069
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.

Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen, **tauchisoliert**.

**Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

#### Norm:

**DIN ISO 5745**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

### Technische Beschreibung

ganze Länge	200 mm
Backenlänge	73 mm
Griff	tauchisoliert
Maulform	oval-spitz, gerade
Norm	DIN ISO 5745
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Backeneigenschaft	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Ausführung Backen	innen geraut

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Multifunktionszange