



Flachrundzange abgewinkelt, poliert, ganze Länge: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	713550 200
GTIN	4003773022848
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.

Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	200 mm
Backenlänge	73 mm
Maulform	oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°)
Norm	DIN ISO 5745
Backeneigenschaft	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Ausführung Backen	innen geraut
Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet

Oberfläche	schwarz atramentiert
Produktart	Multifunktionszange