

KANON
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, maximales Drehmoment: 300cN·m

Bestelldaten

Bestellnummer	659949 300
GTIN	4580125347564
Artikelklasse	66F

Beschreibung
Ausführung:

Einstellbar durch Mikrometerskala. Leichtmetallgriff profiliert.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schraubendreher „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

Anzeige	analog
Ø	34 mm
maximales Drehmoment	300 cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich =	1 cNm
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Bit-Aufnahme	F 6,3
Drehmomentbereich	40 - 300 cNm
Drehmomentbereich	0,4 - 3 Nm
Feedback	auslösend

Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Ablesung umschaltbar	cNm
Gesamtlänge L	157 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Auslöseprinzip	mechanische Kurzwegauslösung
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Messverfahren	Drehmoment
Gewicht	214 g
Kalibrierung	O3
Anzugrichtung	Rechts- und Linksanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Messtechnik	mechanisch
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher beidseitig
maximales Drehmoment 0,04-20/2 N·m

020260 0,04-20/2