

## Elektriker-Werkzeugsortiment, 36-teilig ohne Tasche



### Bestelldaten

Bestellnummer	680455
GTIN	2050001017703
Artikelklasse	66H

### Beschreibung

#### Verwendung:

Enthält die wichtigsten Qualitätswerkzeuge für die Elektro-Installation.

#### Inhalt:

**STABILA**® Holz-Gliedermaßstab: 1 St. Nr. 466005 Gr. 2

**STABILA**® Leichtmetall-Wasserwaage: 1 St. Nr. 467030 Gr. 400

**PUK**® Universalsäge: 1 St. Nr. 581220

**Wera** Schlitz-Schraubendreher, VDE-isoliert: je 1 St. Nr. 663100 Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Spannungsprüfer bis 250 V: 1 St. Nr. 665014 Gr. 2,5

Passschraubenschlüssel, nach EN 60900 vollisoliert bis 1000 V: 1 St. Nr. 665800 von 2 – 63 A

**Wera** Schraubendreher für Phillips, VDE-isoliert: je 1 St. Nr. 668600 Gr. 1; 2

**KNIPEX**® Kombizange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 701700 Gr. 160

**KNIPEX**® Wasserpumpenzange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 705740 Gr. 250

**KNIPEX**® Flachrundzange, VDE-isoliert mit Schneide: 1 St. Nr. 713300 Gr. 160

**KNIPEX**® Seitenschneider, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 725300 Gr. 160

**KNIPEX**® Abisolierzange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 728750 Gr. 160

**JOKARI**® Abmantelmesser: 1 St. Nr. 728010 Gr. 8 – 28

**RENNSTEIG** Steinmeißel, flach: 1 St. Nr. 742500 Gr. 250

**RENNSTEIG** Steinmeißel, spitz: 1 St. Nr. 742600 Gr. 250

**RENNSTEIG** Elektriker-Steinmeißel, flach: 1 St. Nr. 743000 Gr. 250

**GARANT** Schlosserhammer mit Hickory-Stiel: 1 St. Nr. 750110 Gr. 500

Fäustel mit Stiel: 1 St. Nr. 751010 Gr. 1

**Milwaukee**® Hartmetall-Betonbohrer-Satz in Kunststoffbox: 1 St. Nr. 786081 Gr. 5 (Ø 4 – 10 mm)

**PB Swiss Tools** Aufreiber: 1 St. Nr. 831700 Gr. 110

**RUNPOTEC®** Einziehband aus Nylon: 1 St. Nr. 814862 Gr. 10

Kabelmesser, feststehend: 1 St. Nr. 844300

Spachtel: 1 St. Nr. 087650 Gr. 50

Gummi-Gipsbecher: 1 St. Nr. 087680 Gr. 125

Wasserpinsel: 1 St. Nr. 087005 Gr. 20

Isolierband, schwarz: 1 St. Nr. 083654 Gr. BLACK

Taschenlampe, LED: 1 St. Nr. 081437 Gr. BLACK

**Hinweis:**

**Werkzeug wird lose geliefert.**

## Technische Beschreibung

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081557 LR3
Anzahl enthaltener Batterien	3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Werkzeugsortiment

## Zubehör

Leichtmetall-Wasserwaage Länge 400 mm	467030 400
Schlosserhammer mit Stielschutzkragen Gewicht ohne Stiel 500 g	750110 500
Abisolierzange verchromt VDE-isoliert ganze Länge 160 mm	728750 160
Steinmeißelspitz ganze Länge 250 mm	742600 250
LED-Taschenlampe mit Batterien Farbe BLACK	081437 BLACK
Elektrikermeißel ganze Länge 250 mm	743000 250
Elektriker-Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heftvollisoliert Kreuzschlitzgröße 1	668600 1
Spachtel, Holzgriff Breite 50 mm	087650 50
Gipsbecher maximaler Ø 125 mm	087680 125
Wasserpumpenzange Alligator® VDE-Griffhüllen ganze Länge 250 mm	705740 250
Kombizange, verchromt VDE-isoliert ganze Länge 160 mm	701700 160

Isolierband Farbe BLACK	083654 BLACK
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 4 mm	663100 4
Seitenschneider, verchromtVDE-isoliert ganze Länge 160 mm	725300 160
Universalsäge „PUK“ mit Universalblatt (310)Griff feststehend	581220
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 6,5 mm	663100 6,5
Kabelmesser feststehend	844300
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 8 mm	663100 8
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 5,5 mm	663100 5,5
Aufreiber mit Kunststoffheft Klinglänge 110 mm	831700 110
Industrie-Ringpinsel Ø 20 mm	087005 20
Steinmeißelflach ganze Länge 250 mm	742500 250
Flachrundzange geradeVDE-isoliert ganze Länge 160 mm	713300 160
Abmantelmesser mit Hakenklinge für Kabel-Ø 8-28 mm	728010 8-28
Elektriker-Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heftvollisoliert Kreuzschlitzgröße 2	668600 2
Hartmetall-Betonbohrer-Satz Anzahl Bohrer 8	786080 8
Passschraubenschlüssel, umsteckbarvollisoliert	665800
Spannungsprüfer Sonderqualität Schneidenbreite 2,5 mm	665020 2,5
Nylon-Einziehband Bandlänge 10 m	814862 10
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 3,5 mm	663100 3,5
Holz-Gliedermaßstab gelb Länge 2 m	466005 2