



Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, maximales Drehmoment: 300cN·m



Bestelldaten

Bestellnummer	659945 300
GTIN	4045197514011
Artikelklasse	62E

Beschreibung

Ausführung:

Handlicher Griff zur problemlosen Übertragung der eingestellten Drehmomente. Gut ablesbare, vor Verschmutzung geschützte Mikrometerskala. Arretierung gegen ungewolltes Verstellen am Griffende. Wechselklinge zur Aufnahme von 1/4 Zoll-Bits im Lieferumfang.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit.

Verwendung:

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Sämtliche Wiha-Wechselklingen (Nr. 659940 – 659946) können auch im Holey Drehmomentschraubendreher Nr. 659945 eingesetzt werden.

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment	300 cNm
Anzeige	analog
Skalenteilung 1 Teilstrich =	10 cNm
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Bit-Aufnahme	D 6,3

Drehmomentbereich	60 - 300 cNm
Drehmomentbereich	0,6 - 3 Nm
Gesamtlänge L	153 mm
Gewicht	300 g
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Ablesung umschaltbar	cNm
Ablesung umschaltbar	Nm
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Feedback	auslösend
Messverfahren	Drehmoment
Norm	DIN EN ISO 6789
Auslöseprinzip	mechanische Rutschkupplung
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Kalibrierung	O1
Anzugrichtung	Rechts- und Linksanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Messtechnik	mechanisch
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher maximales Drehmoment 0,04-20 N·m

020200 0,04-20

Zubehör

Torque Wechselklingefür Phillips Kreuzschlitzgröße 1

659940 1

Torque Wechselklinge Pozidriv Kreuzschlitzgröße 1

659941 1

Torque Wechselklingefür Phillips Kreuzschlitzgröße 0	659940 0
Wechselklinge 1/4 Zoll	659947
Torque WechselklingePozidriv Kreuzschlitzgröße 0	659941 0