



## Drehmoment-Schraubendreher, Typ: 8IP



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 659950 8IP    |
| GTIN          | 4013288093431 |
| Artikelklasse | 63F           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bewährter Kraftform-Griff, ab 5 Nm Pistolengriff. Jeder Schraubendreher ist auf das für die jeweilige Schraubengröße **passende Drehmoment voreingestellt**.

Durch einen Siegelring ist die Mechanik im Griff gegen Verstellen und Manipulation geschützt. Abtriebsgröße und Drehmoment sind am Griffende eingeprägt.

Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher hör- und fühlbar aus. Ein **weiteres Festziehen der Schraube ist nicht möglich**.

Gr. 2 – 4 für Innensechskant-Schrauben.

Gr. TX6 – TX20 für Schrauben mit **Torx®-Profil**.

Gr. 6IP – 20IP für Schrauben mit **Torx Plus®-Profil**.

#### Verwendung:

Ideal zur Montage von Wendeschneidplatten.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

### Technische Beschreibung

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| eingestelltes Drehmoment | 1,2 Nm  |
| eingestelltes Drehmoment | 120 cNm |
| Klingenlänge             | 65 mm   |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Messgenauigkeit Drehmoment    | ±10 %                                    |
| Gesamtlänge L                 | 175 mm                                   |
| Anschlussform                 | fest                                     |
| Auslöseprinzip                | mechanische Rutschkupplung               |
| Norm                          | DIN EN ISO 6789                          |
| Gewicht                       | 117 g                                    |
| Messverfahren                 | Drehmoment                               |
| Feedback                      | auslösend                                |
| Verstellbarkeit Auslösewert   | nicht verstellbar                        |
| Ablesung umschaltbar          | cNm                                      |
| Einstellung des Auslösewertes | voreingestellt                           |
| Anzugrichtung                 | Rechtsanzug                              |
| Daten protokollierbar         | nein                                     |
| Auslösesignalisierung         | haptisch                                 |
| Auslösesignalisierung         | akustisch                                |
| Messtechnik                   | mechanisch                               |
| Abtriebsprofil                | Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben |
| Herstellerbezeichnung         | 300 IP                                   |
| Drehmoment fest eingestellt   | ja                                       |
| Produktart                    | Drehmomentschraubendreher                |