

KANON
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, maximales Drehmoment: 15cN·m

Bestelldaten

Bestellnummer	659949 15
GTIN	4580125347700
Artikelklasse	66F

Beschreibung
Ausführung:

Einstellbar durch Mikrometerskala. Leichtmetallgriff profiliert.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schraubendreher „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

Ø	16 mm
maximales Drehmoment	15 cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich =	0,1 cNm
Anzeige	analog
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Bit-Aufnahme	F 6,3
Drehmomentbereich	1 - 15 cNm
Drehmomentbereich	0,01 - 0,15 Nm
Gesamtlänge L	107 mm

Ablesung umschaltbar	cNm
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Gewicht	60 g
Norm	DIN EN ISO 6789
Auslöseprinzip	mechanische Kurzwegauslösung
Feedback	auslösend
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Messverfahren	Drehmoment
Kalibrierung	O3
Anzugrichtung	Rechts- und Linksanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Messtechnik	mechanisch
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher beidseitig
maximales Drehmoment 0,04-20/2 N·m

020260 0,04-20/2