

KANON**Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, maximales Drehmoment: 30cN·m****Bestelldaten**

Bestellnummer	659949 30
GTIN	4580125347717
Artikelklasse	66F

Beschreibung**Ausführung:**

Einstellbar durch Mikrometerskala. Leichtmetallgriff profiliert.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schraubendreher „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment	30 cNm
∅	16 mm
Skalenteilung 1 Teilstrich =	0,2 cNm
Anzeige	analog
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Bit-Aufnahme	F 6,3
Drehmomentbereich	2 - 30 cNm
Drehmomentbereich	0,02 - 0,3 Nm
Gesamtlänge L	107 mm

Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Auslöseprinzip	mechanische Kurzwegauslösung
Norm	DIN EN ISO 6789
Messverfahren	Drehmoment
Gewicht	60 g
Ablesung umschaltbar	cNm
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Feedback	auslösend
Kalibrierung	O3
Anzugrichtung	Rechts- und Linksanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Messtechnik	mechanisch
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher beidseitig
maximales Drehmoment 0,04-20/2 N·m

020260 0,04-20/2