

KANON
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, maximales Drehmoment: 60cN·m

Bestelldaten

Bestellnummer	659949 60
GTIN	4580125347533
Artikelklasse	66F

Beschreibung
Ausführung:

Einstellbar durch Mikrometerskala. Leichtmetallgriff profiliert.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schraubendreher „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

Ø	25 mm
Anzeige	analog
maximales Drehmoment	60 cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich =	0,5 cNm
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Bit-Aufnahme	F 6,3
Drehmomentbereich	5 - 60 cNm
Drehmomentbereich	0,05 - 0,6 Nm
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll

Gesamtlänge L	110 mm
Feedback	auslösend
Messverfahren	Drehmoment
Ablesung umschaltbar	cNm
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Norm	DIN EN ISO 6789
Auslöseprinzip	mechanische Kurzwegauslösung
Gewicht	99 g
Kalibrierung	O3
Anzugrichtung	Rechts- und Linksanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Auslösesignalisierung	haptisch
Auslösesignalisierung	akustisch
Messtechnik	mechanisch
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher beidseitig maximales Drehmoment 0,04-20/2 N·m	020260 0,04-20/2
--	------------------