

KANON**Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, maximales Drehmoment: 120cN·m****Bestelldaten**

Bestellnummer	659949 120
GTIN	4580125347540
Artikelklasse	66F

Beschreibung**Ausführung:**

Einstellbar durch Mikrometerskala. Leichtmetallgriff profiliert.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schraubendreher „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

Anzeige	analog
Ø	30 mm
Skalenteilung 1 Teilstrich =	1 cNm
maximales Drehmoment	120 cNm
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Bit-Aufnahme	F 6,3
Drehmomentbereich	20 - 120 cNm
Drehmomentbereich	0,2 - 1,2 Nm
Gesamtlänge L	157 mm

Gewicht	192 g
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Norm	DIN EN ISO 6789
Messverfahren	Drehmoment
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Ablesung umschaltbar	cNm
Feedback	auslösend
Auslöseprinzip	mechanische Kurzwegauslösung
Kalibrierung	O3
Anzugrichtung	Rechts- und Linksanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Auslösesignalisierung	haptisch
Auslösesignalisierung	akustisch
Messtechnik	mechanisch
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher beidseitig maximales Drehmoment 0,04-20/2 N·m	020260 0,04-20/2
--	------------------