



## Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J31



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 719790 J31    |
| GTIN          | 4003773048657 |
| Artikelklasse | 73F           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.

Zange grau atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen.

**Mit eingesetzten Präzisionsspitzen. Form D – abgewinkelte Backen 90°.**

#### Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

#### Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

#### Norm:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Technische Beschreibung

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Spitzen-Ø                       | 2,25 mm             |
| Form                            | D                   |
| ganze Länge                     | 210 mm              |
| für Innen-Sicherungsringe-Ø     | 40 - 100 mm         |
| Norm                            | DIN 5256 D          |
| Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt |
| Backenform                      | 90° abgewinkelt     |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Griff                          | mit Kunststoff überzogen |
| Werkstoff                      | Spezialstahl             |
| Werkstoff Spitze               | Spezialstahl             |
| Oberfläche                     | grau atramentiert        |
| mit Begrenzungsanschlag        | nein                     |
| Griff mit Feststellvorrichtung | ja                       |
| Spitze austauschbar            | nein                     |
| Produktart                     | Sicherungsringzange      |