

**Garant****Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A0****Bestelldaten**

Bestellnummer	719870 A0
GTIN	4045197504098
Artikelklasse	71B

**Beschreibung****Ausführung:**

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.

Zange schwarz. Kopf geschliffen. Griffe mit Kunststoff überzogen. Gelenk mit **integrierter Öffnungsfeder. Form A – gerade Backen.**

**Vorteil:**

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

**Verwendung:**

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

**Norm:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Technische Beschreibung**

für Außen-Sicherungsringe-Ø	3 - 10 mm
Form	A
ganze Länge	140 mm
Spitzen-Ø	0,9 mm
Norm	DIN 5254 A

Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gerade
Backenform	gerade
Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Spezialstahl
Werkstoff Spitze	Spezialstahl
Oberfläche	schwarz
mit Begrenzungsanschlag	nein
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder	ja
Griff mit Feststellvorrichtung	nein
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange