



## Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A2



### Bestelldaten

Bestellnummer	719890 A2
GTIN	4003773048732
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.

Zange grau atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen. Gelenk mit **integrierter**

**Öffnungsfeder. Form A – gerade Backen.**

#### Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

#### Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

#### Norm:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Technische Beschreibung

Spitzen-Ø	1,8 mm
Form	A
für Außen-Sicherungsringe-Ø	19 - 60 mm
ganze Länge	180 mm
Norm	DIN 5254 A

Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gerade
Backenform	gerade
Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Spezialstahl
Oberfläche	grau atramentiert
mit Begrenzungsanschlag	nein
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder	ja
Griff mit Feststellvorrichtung	nein
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange