



Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag, Typ: J1



Bestelldaten

Bestellnummer	719792 J1
GTIN	4003773073864
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Mit einstellbarem Begrenzungsanschlag.

Form C – gerade Backen.

Form D – abgewinkelte Backen 90°.

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.

Zange grau atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Mit eingesetzten Präzisionsspitzen.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technische Beschreibung

Spitzen-Ø	1,25 mm
ganze Länge	140 mm
für Innen-Sicherungsringe-Ø	12 - 25 mm
Form	C
Norm	DIN 5256 C

Verwendung Sicherungsringzangen	Innenring gerade
Backenform	gerade
Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Spezialstahl
Werkstoff Spitze	Spezialstahl
Oberfläche	grau atramentiert
mit Begrenzungsanschlag	ja
Griff mit Feststellvorrichtung	nein
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange