



## Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag, Typ: J2



### Bestelldaten

Bestellnummer	719792 J2
GTIN	4003773073871
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit einstellbarem Begrenzungsanschlag.

#### Form C – gerade Backen.

#### Form D – abgewinkelte Backen 90°.

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.

Zange grau atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen.

#### Mit eingesetzten Präzisionsspitzen.

#### Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

#### Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

#### Norm:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Technische Beschreibung

für Innen-Sicherungsringe-Ø	19 - 60 mm
ganze Länge	180 mm
Form	C
Spitzen-Ø	1,8 mm
Norm	DIN 5256 C

Verwendung Sicherungsringzangen	Innenring gerade
Backenform	gerade
Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Spezialstahl
Werkstoff Spitze	Spezialstahl
Oberfläche	grau atramentiert
mit Begrenzungsanschlag	ja
Griff mit Feststellvorrichtung	nein
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange