



Sicherungsringzange, Typ: J11



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 719805 J11 |
| GTIN | 4045197492692 |
| Artikelklasse | 72B |

Beschreibung

Ausführung:

Aus einem Stück geschmiedet. Zange schwarz atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Mit eingesetzten Präzisionsspitzen. Form D – abgewinkelte Backen 90°.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Form | D |
| Spitzen-Ø | 1,3 mm |
| ganze Länge | 135 mm |
| für Innen-Sicherungsringe-Ø | 12 - 25 mm |
| Norm | DIN 5256 D |
| Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt |
| Backenform | 90° abgewinkelt |
| Griff | mit Kunststoff überzogen |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche | schwarz atramentiert |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Spitze austauschbar | nein |
| Produktart | Sicherungsringzange |