



Sicherungsringzange, Typ: A6



Bestelldaten

Bestellnummer	719895 A6
GTIN	4003773025009
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Griffe aus Stahlblech mit Feststellvorrichtung. **Form A – gerade Backen.**

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technische Beschreibung

für Außen-Sicherungsringe-Ø	252 - 400 mm
Form	A
ganze Länge	570 mm
Spitzen-Ø	4,5 mm
Norm	DIN 5254 A
Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gerade
Backenform	gerade
Griff	mit Kunststoff überzogen

Werkstoff	Walzstahl, hochfest
Werkstoff Spitze	Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
Oberfläche	schwarz pulverbeschichtet
Griff mit Feststellvorrichtung	ja
Spitze austauschbar	ja
Produktart	Sicherungsringzange

Zubehör

Spitzen-Paar für Sicherungsringzange Form A6	719910 A6
--	-----------