

Garant**Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J2****Bestelldaten**

Bestellnummer	719770 J2
GTIN	4045197504012
Artikelklasse	71B

Beschreibung**Ausführung:**

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.

Zange schwarz. Kopf geschliffen. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Mit eingesetzten Präzisionsspitzen. Form C – gerade Backen.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technische Beschreibung

für Innen-Sicherungsringe-Ø	19 - 60 mm
Form	C
Spitzen-Ø	1,8 mm
ganze Länge	180 mm
Norm	DIN 5256 C
Verwendung Sicherungsringzangen	Innenring gerade
Backenform	gerade

Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Spezialstahl
Werkstoff Spitze	Spezialstahl
Oberfläche	schwarz
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder	ja
Griff mit Feststellvorrichtung	nein
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange