



Sicherungsringzange, Typ: A51



Bestelldaten

Bestellnummer	719895 A51
GTIN	4003773025023
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Griffe aus Stahlblech mit Feststellvorrichtung. **Form B – abgewinkelte Backen 90°.**

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technische Beschreibung

Form	B
Spitzen-Ø	3,5 mm
für Außen-Sicherungsringe-Ø	122 - 300 mm
ganze Länge	570 mm
Norm	DIN 5254 B
Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gerade
Backenform	90° abgewinkelt
Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Walzstahl, hochfest

Werkstoff Spitze	Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
Oberfläche	schwarz pulverbeschichtet
Griff mit Feststellvorrichtung	ja
Spitze austauschbar	ja
Produktart	Sicherungsringzange

Zubehör

Spitzen-Paar für Sicherungsringzange Form A51	719910 A51
---	------------