

**Garant****Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A01****Bestelldaten**

Bestellnummer	719870 A01
GTIN	4045197504142
Artikelklasse	71B

**Beschreibung****Ausführung:**

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.

Zange schwarz. Kopf geschliffen. Griffe mit Kunststoff überzogen. Gelenk mit **integrierter Öffnungsfeder. Form B – abgewinkelte Backen 90°.**

**Vorteil:**

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

**Verwendung:**

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

**Norm:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Technische Beschreibung**

Spitzen-Ø	0,9 mm
für Außen-Sicherungsringe-Ø	3 - 10 mm
ganze Länge	130 mm
Form	B
Norm	DIN 5254 B

Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gewinkelt
Backenform	90° abgewinkelt
Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Spezialstahl
Werkstoff Spitze	Spezialstahl
Oberfläche	schwarz
mit Begrenzungsanschlag	nein
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder	ja
Griff mit Feststellvorrichtung	nein
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange