



Sicherungsringzange, Typ: J6



Bestelldaten

Bestellnummer	719795 J6
GTIN	4003773024927
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Griffe aus Stahlblech mit Feststellvorrichtung.

Mit eingesetzten Präzisionsspitzen. Form C – gerade Backen.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technische Beschreibung

Form	C
ganze Länge	580 mm
für Innen-Sicherungsringe-Ø	252 - 400 mm
Spitzen-Ø	4,5 mm
Norm	DIN 5256 C
Verwendung Sicherungsringzangen	Innenring gerade
Backenform	gerade
Werkstoff	Walzstahl

Werkstoff Spitze	Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
Oberfläche	schwarz pulverbeschichtet
Griff mit Feststellvorrichtung	ja
Spitze austauschbar	ja
Produktart	Sicherungsringzange

Zubehör

Spitzen-Paar für Sicherungsringzange Form J6	719810 J6
--	-----------