



Sicherungsringzange, Typ: J31



Bestelldaten

Bestellnummer	719805 J31
GTIN	4045197493019
Artikelklasse	72B

Beschreibung

Ausführung:

Aus einem Stück geschmiedet. Zange schwarz atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Mit eingesetzten Präzisionsspitzen. Form D – abgewinkelte Backen 90°.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technische Beschreibung

Form	D
für Innen-Sicherungsringe-Ø	40 - 100 mm
ganze Länge	225 mm
Spitzen-Ø	2,3 mm
Norm	DIN 5256 D
Verwendung Sicherungsringzangen	Innenring gewinkelt
Backenform	90° abgewinkelt
Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	schwarz atramentiert

Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange