

Garant**Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A11****Bestelldaten**

Bestellnummer	719870 A11
GTIN	4045197504159
Artikelklasse	71B

Beschreibung**Ausführung:**

Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst.

Zange schwarz. Kopf geschliffen. Griffe mit Kunststoff überzogen. Gelenk mit **integrierter Öffnungsfeder. Form B – abgewinkelte Backen 90°**.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technische Beschreibung

ganze Länge	130 mm
Spitzen-Ø	1,3 mm
Form	B
für Außen-Sicherungsringe-Ø	10 - 25 mm
Norm	DIN 5254 B

Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gewinkelt
Backenform	90° abgewinkelt
Griff	mit Kunststoff überzogen
Werkstoff	Spezialstahl
Werkstoff Spitze	Spezialstahl
Oberfläche	schwarz
mit Begrenzungsanschlag	nein
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder	ja
Griff mit Feststellvorrichtung	nein
Spitze austauschbar	nein
Produktart	Sicherungsringzange