



Sicherungsringzange, Typ: J51



Bestelldaten

Bestellnummer	719795 J51
GTIN	4003773024958
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Griffe aus Stahlblech mit Feststellvorrichtung.

Mit eingesetzten Präzisionsspitzen. Form D – abgewinkelte Backen 90°.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Technische Beschreibung

ganze Länge	590 mm
für Innen-Sicherungsringe-Ø	122 - 300 mm
Spitzen-Ø	3,5 mm
Form	D
Norm	DIN 5256 D
Verwendung Sicherungsringzangen	Innenring gewinkelt
Backenform	90° abgewinkelt
Werkstoff	Walzstahl

Werkstoff Spitze	Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
Oberfläche	schwarz pulverbeschichtet
Griff mit Feststellvorrichtung	ja
Spitze austauschbar	ja
Produktart	Sicherungsringzange

Zubehör

Spitzen-Paar für Sicherungsringzange Form J51	719810 J51
---	------------